


地中・架空用クロージャ

FMC0-HB3



- 短尺、高密度タイプで、小さなハンドホールにも容易に適應できます。
- 最大 1200 心の接続・収納が可能です。
- ケーブル導入部は、片側 3 条を備えています。
- 再組立材料が不要です。
- 浸水検知モジュール対応品もあります。
- 分岐ケーブル導入の際のオプションについては p.57 をご覧ください。
- 標準品で高気密特性を有します。


項目	型番	FMC0-HB3	FMC0-HB3/OA
分岐形態		直線分岐	スロット切断
余長収納トレイ数		最大 15 枚	最大 8 枚
通過心線収納ケース		-	1
収納心数	単心線	150 心	70 心
	2 心テープ	300 心 (10 テープ / トレイ)	160 心 (10 テープ / トレイ)
	4 心テープ	600 心 (10 テープ / トレイ)	320 心 (10 テープ / トレイ)
	8 心テープ	1200 心 (10 テープ / トレイ)	640 心 (10 テープ / トレイ)
ケーブル導入数		6 条 (片側 3 条)	
適用ケーブル外径 (mm)		φ 8 ~ 31	
保護等級		IPX7 (JIS C 0920)	
気密性		98000Pa	
寸法 (mm)		W200 × H200 × L550	
質量 (kg)		約 8	

注文方法 (パッキンサイズ選定)

注文型番例 品名: FMC0-HB3/(OA)/(FS)<a1><a2><a3><b1><b2><b3>

- a1 ~ a3, b1 ~ b3 には端面シールパッキンサイズをご指定ください。
- 浸水検知モジュール対応 /FS を品名に追加してください。
- 端面シールパッキンサイズ選定表

ケーブル外径 (mm)	端面シールパッキンサイズ	
	サイド (a1, a3, b1, b3 対象)	センタ (a2, b2 対象)
8 ≤ D ≤ 10	S8	C8
10 < D ≤ 12	S10	C10
12 < D ≤ 14	S12	C12
14 < D ≤ 16	S14	C14
16 < D ≤ 18	S16	C16
18 < D ≤ 20	S18	C18
20 < D ≤ 22	S20	C20
22 < D ≤ 24	S22	C22
24 < D ≤ 25	S24	C24
26 < D ≤ 28	S26	C26
28 < D ≤ 31	S28	C28
導入なし	S0	C0



凡例
 FMC0-HB3 で 200 心ケーブル (φ 16.5mm) 2 条、40 心ケーブル (φ 12.5mm) 1 条、24 心ケーブル (φ 10mm) 1 条を接続する場合。
 ご注文品名は **FMC0-HB3<S16><C12><S0><S16><C10><S0>** となります。

* ケーブル外径が 25 ≤ D < 26 の場合は別途ご相談ください。
 * パッキン構造がセンタとサイドで異なります。ご注文の際には、ケーブル導入位置をお間違えないようにお願いします。

地中用クロージャ

FMC0-HHS



- ケーブル導入部が片側のみのポット型で狭いハンドホールへも適應できます (マンホール、とう道などへも設置可能です)。
- クロージャの締付け機構にヒンジ・バックル機構を採用し、解体・再組立てが容易です。
- ケーブル導入部は、最大 8 条 (主ケーブル 2 条、分岐ケーブル 6 条) のケーブルが導入できます。
- ドロップケーブルの導入が可能なタイプもあります。
- 通過心線収納ケースを実装したスロット切断中間後分岐タイプもあります。収納心数は変わりません。

項目	型番	FMC0-HHS/BL5	FMC0-HHS/BL5/DW
余長収納トレイ数		最大 5 枚	
最大収納心数	単心線	50 心 (10 心 / トレイ)	
	2 心テープ	160 心 (16 テープ / トレイ)	
	4 心テープ	200 心 (10 テープ / トレイ)	
最大ケーブル導入数		主ケーブル 2 条、 分岐ケーブル 6 条	主ケーブル 2 条、 分岐ケーブル 3 条 ドロップ 16 条
適用ケーブル外径		主ケーブル φ 9 ~ 24 (mm) 分岐ケーブル φ 8 ~ 19.5 (mm)	
保護等級		IPX7 (JIS C 0920)	
気密性		39200Pa	
寸法 (mm)		W280 × H320 × D210	
質量 (kg)		約 3	

注文方法 (パッキンサイズ選定)

注文型番例 品名: FMC0-HHS/(OA)/(BL5)/(DW)

- スロット切断後分岐用 /OA、トレイ 5 枚 /BL5、地下ドロップ導入可能 /DW を品名に追加してください。
- 主ケーブル 2 条 (a1, b1) のみの場合、本体のみの購入となります。シール材サイズの指定は不要です。主ケーブル未導入の場合、主ケーブル用閉塞栓が必要となります。
- ドロップケーブルの導入が必要な場合、本体は FMC0-HHS/BL5/DW または FMC0-HHS/OA/BL5/DW をご注文ください。
- 分岐ケーブルの導入 (a2 ~ a4, b2 ~ b4) が必要な場合は、ケーブルキットを別途ご購入ください。ケーブルキットをご購入の際には、シール材サイズをご指定ください。

品名: FMC0-HHS 用ケーブルキット <□> : (□はシール材サイズ)

ケーブルキット・シール材サイズ選定表

分岐ケーブル外径 (mm)	シール材サイズ
8 ≤ D ≤ 13	S1
13 < D ≤ 16	S2
16 < D ≤ 19.5	M
ドロップケーブル (*)	D8
導入なし	E



ドロップケーブルについて
 * 本体品名に /DW が含まれている製品のみ使用可能です。
 * ドロップケーブルは 1 穴あたり 8 条導入可能です。
 * ドロップケーブルの導入は b2 ~ b4 のうち 2 カ所に限定されますので最大導入数は 16 条となります。