


メカニカルスプライス

メカニカルスプライス

メカニカルスプライス素子

- ϕ 0.25mm 素線同士専用の素子と ϕ 0.25mm 素線と ϕ 0.9mm 心線の両方に対応した素子の2種類を用意しています。(0.9mm 光ファイバ心線は熱可塑性樹脂被覆のものをご使用ください。)
- 50個単位でのご納入となります。
- 必要工具についてはお問い合わせください。



項目	型番	メカニカルスプライス素子	
		ϕ 0.25mm 単心	ϕ 0.25mm 単心および ϕ 0.9mm 単心
		FMSEZ-025	FMSEZ-025/09
サイズ		40 × 4 × 4 (mm)	
接続損失		平均 0.1dB 最大 0.4dB	
反射減衰量		40dB 以上	
ファイバ引留力		3N 以下	
必要工具		単心 MS/EZ 接続工具・ホルダ他	
接続適用	0.25-0.25	○	○
	0.25-0.9	×	○
	0.9-0.9	×	○
		0.25 : ϕ 0.25mm 単心 0.9 : ϕ 0.9mm 単心	
添付品		メカニカルスプライス簡易治具	なし
適用温度範囲		ϕ 0.25mm 素線の場合 : - 40 ~ 75°C ϕ 0.9mm 心線の場合 : 0 ~ 50°C	

ご注文 型番例

FMSEZ-025 (ϕ 0.25mm 用)
FMSEZ-025/09 (ϕ 0.25mm および ϕ 0.9mm 兼用)

MS/EZ単心メカニカルスプライス・FAST®-SC光コネクタ組立用工具セット

- メカニカルスプライス、FAST®-SC 光コネクタを組み立てるために必要な、工具一式をケースに収納した工具セットです。

型番	品名		メカニカルスプライス工具キット	FAST コネクタ用工具セット	FAST コネクタ用工具セット ALL
		ファイバカッタ無し	FMSECOEZ-KIT025C-10	FAST-SC-KIT025DR-10	FAST-SC-KITALL-10
		ファイバカッタ CT-30 (14) 入り	FMSECOEZ-KIT025C-11	FAST-SC-KIT025DR-11	FAST-SC-KITALL-11
	ファイバカッタ CT-06 (15) 入り	FMSECOEZ-KIT025C-12	FAST-SC-KIT025DR-12	FAST-SC-KITALL-12	
構成	品名	型番			
	①単心光ファイバホルダ[F] (ϕ 0.25/ ϕ 0.5) *1	FMSECO-FH05/025	● 10 個	●	●
	②単心光ファイバホルダ「09」	FMSECO-FH09	※ 10 個	-	-
	③ケーブルホルダ (FAST-SC 専用) *1		-	●	●
	④メカニカルストリッパ[F]	FMSECO-MSTR025	●	●	●
	⑤マイクロストリッパ 09 用 × 3	MS1-08S-40-FS	※	※	※
	⑥アルコール容器	FMSEZ-ALC	●	●	●
	⑦メカニカルスプライス用スペーサ[F] *1	FMSECO-SP-C2	● 2 個	●	●
	⑧単心 MS/EZ 接続工具	FMSECO-TL2-EZ	●	-	-
	⑨ FAST-SC-UNI 025 挿入ガイド *1		-	●	●
	⑩ FAST-SC-UNI 09 挿入ガイド *2	FAST-FIG09	-	※	●
	⑪キャリングケース		●	●	●
⑫ FAST-SC-コード用キット	FAST-SC-KIIT-CO	-	-	●	



- ③、⑨、⑪に、型番はありません。
- ※はオプション ●の横の数字は個数、数字のないものは1個
- *1 : FAST(N)-SC コネクタ (ドロップ用) にも添付されています。
- *2 : 0.9mm 心線を取り付ける場合は 09 挿入ガイドまたは単心用ファイバプレート AD-30A のどちらかが必要です。またマイクロストリッパ 09 用のも必要です。
- *3 : 光コードの場合、このほかに・ジャケットストリッパ(コード外被口出し用)、ケブラカッタ(抗張力繊維切断用)が必要で